



Membrangenomföring 29.5x1.2mm

NSYEC4

! Utgått den: 17 juni 2020

! Service avslutas den: 30 sep. 2020

EAN-kod: 3606480181375

! Utgången

Produktdata

Tillbehör / Separat Kategori	Kabelhantering
Typ Av Produkt Eller Komponent	Adjustable cone-shaped entry
Application	Allmän
Enhetskomposition	Kabelingång 1
Serie Kompatibilitet	Spacial Thalassa
Kvantitet Per Set	Sats med 25

Teknisk data

Montagefästen	Kablar och Pg-rör
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Kabeldiameter	8...20 mm
Produktens Vikt	0,005 kg

Miljö

Håltagningsdiameter	23,5 mm
---------------------	---------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv [Proaktiv överensstämmelse \(produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning\)](#)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
[Proaktiv RoHS-deklaration för Kina \(ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina\)](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)