



## Membrangenomföring 35x1.2mm

NSYEC5

! Utgått den: 5 mars 2021

EAN-kod: 3606480181382

! Utgången

### Produktdata

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tillbehör / Separat Kategori   | Kabelhantering               |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Adjustable cone-shaped entry |
| Application                    | Allmän                       |
| Enhetskomposition              | Kabelingång 1                |
| Serie Kompatibilitet           | Spacial<br>Thalassa          |
| Kvantitet Per Set              | Sats med 25                  |

### Teknisk data

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Montagefästen   | Kablar och Pg-rör        |
| Material        | PVC (polyvinyl chloride) |
| Kabeldiameter   | 10...26 mm               |
| Produktens Vikt | 0,06 kg                  |

### Miljö

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Håltagningsdiameter | 29,5 mm |
|---------------------|---------|

### Förpackningsinformation

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Förpackningstyp 1     | PCE |
| Antal I Förpackning 1 | 1   |

### Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

## Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

**Eu Rohs-Direktiv** [Proaktiv överensstämmelse \(produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning\)](#)  
[EU RoHS-deklaration](#)

**Rohs-Förordning Kina** [RoHS-deklaration Kina](#)  
[Proaktiv RoHS-deklaration för Kina \(ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina\)](#)

**Miljöupplysning** [Produktmiljöprofil](#)