



Centrumplatta, Unica, Keystone, plan, 22.5 mm, vit

E-nummer:
5100181 NU946018

EAN-kod: 3606489458898

Produktdata

Produktfamilj	New Unica
Typ Av Produkt Eller Komponent	Centrumplatta
Tillbehör / Separat Kategori	Montagetillbehör
Produktbeskrivning	Mekanism
Antal Uttagsbrunnar	1
Färg	Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Typ Av Kontakt	RJ45
Apparatmontering	Infälld
Antal Moduler	1 modul
Typ Av Fotavtryck	Systimax Keystone
Standarder	UNE 20315 UNE 60669
Kemikaliebeständighet	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP21 D
Ik-Skyddsgrad	IK04

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,200 cm
Förpackning 1 Bredd	2,500 cm
Förpackning 1 Djup	4,500 cm
Förpackning 1 Vikt	8,000 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	20
Förpackning 2 Höjd	12,000 cm
Förpackning 2 Bredd	12,700 cm
Förpackning 2 Djup	18,800 cm
Förpackning 2 Vikt	236,000 g
Förpackningstyp 3	S04
Number Of Units In Package 3	360
Förpackning 3 Höjd	30,000 cm
Förpackning 3 Bredd	40,000 cm
Förpackning 3 Djup	60,000 cm
Förpackning 3 Vikt	5,013 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Kompatibel](#)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Weee [Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.](#)