



Golvskåp med ventilerat tak 500x1000x320 IP44, med öppen botten

NSYPLAZT5103G

! Utgått den: 31 aug. 2023

! Service avslutas den: 25 sep. 2023

! Utgången

EAN-kod: 3606480776199

Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Produktnamn	Thalassa PLA
Kapslingstyp	Allmän
Typ Av Produkt Eller Komponent	Flexibel kapsling
Version	PLAZT
Nominell Höjd	500 mm
Nominell Bredd	1000 mm
Nominellt Djup	320 mm
Montage Kapsling	Golvstående
Enhetskomposition	Övre del 1 Bottendel 1 Sidodelen 2 Dörr 2 Bakre panel 2 Skyddstak 1 Sockel 1

Teknisk data

Konstruktion	Öppen topp och botten monterad med sidostycken
Typ Av Dörr	Slät Front
Antal Dörrar	2 dörr(ar)
Öppningssida	Höger och vänster (180 °)
Låstyp	2 points handle lock, 5 mm double-bar
Tillgängligheten För Drift	Topp Framsida Baksida Underdel
Löstagbara Delar	Dörr Med gångjärn Bakre panel med fästelement Skyddstak med fästelement
Material	Polyester förstärkt med glasfiber
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	Veritas

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Isolationsklass	Klass II
-----------------	----------

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP44 (med sockeltyp för öppen botten och ventilerat regntak) överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK10 (Slät dörr) överensstämmer med IEC 62262
Brandtålighet	960 °C överensstämmer med IEC 62208
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−35...90 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	60,5 cm
Förpackning 1 Bredd	103,0 cm
Förpackning 1 Djup	35,0 cm
Förpackning 1 Vikt	30,458 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil