



Rak Ethernet TP-kabel, M12D-M12D, 40 meter

TCSECL1M1M40S2

! Utgått den: 27 jan. 2021

EAN-kod: 3595863887570

! Utgången

Produktdata

Produktområde	ConneXium
Tillbehör / Separat Kategori	Anslutningstillbehör
Tillbehör / Separat Typ	Anslutningskabel
Typ Av Produkt Eller Komponent	Ethernet kopparkabel för IP67 switch
Tillbehör / Separat Destination	Ethernet-switch Ethernet box
Kabellängd	40 m

Teknisk data

Kompatibilitetsintervall	Transparent Ready Modicon M340 automationsplattform
Elektrisk Anslutning	2 kontakdon hane, M12 rak connector med 4 stift - encoding type: D kodning
Ledarmaterial	Koppar

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP67
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,62 cm
Förpackning 1 Bredd	35,6 cm
Förpackning 1 Djup	36,2 cm
Förpackning 1 Vikt	1,588 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
-------------------------	---

Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
-----------------------------	---------------------------------------