



Ingångsmodul 8 in 220V AC

TSXDEZ08A5

! Utgått den: 31 dec. 2019

! Service avslutas snart: 31 dec. 2027

EAN-kod: 3389110759655

! Utgången

Produktdata

Produktområde	Modicon TSX Micro automation platform
Typ Av Produkt Eller Komponent	Digital ingångsmodul
Diskret Ingångsnummer	8 skruvplint
Digital Ingångsspänning	200...240 V AC 170...264 V
Frekvens Diskret Ingång	47...63 Hz
Diskret Ingångsström	10 mA vid 50 Hz 12 mA vid 60 Hz
Ingångsspänningsgräns	>= 120 V vid status 1 < 40 V vid status 0
Strömläge 0 Garanterat	<= 5 mA
Strömläge 1 Garanterat	>= 6 mA
Bryttid	11...18 ms vid status 0 till status 1 vid 50 Hz 9...16 ms vid status 0 till status 1 vid 60 Hz 11...24 ms vid status 1 till status 0 vid 50 Hz 10...22 ms vid status 1 till status 0 vid 60 Hz

Teknisk data

Standarder	IEC 1131-2 Typ 1
Ingångskompatibilitet	2-tråds induktiv givare
Digital Ingångstyp	Kapacitiv
Strömförbrukning	20 mA
Förlusteffekt I W	1,4 W
Isolationsspänning	1500 V AC 1 s

Miljö

Produktens Vikt	0,23 kg
-----------------	---------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,5 cm
Förpackning 1 Bredd	18,0 cm
Förpackning 1 Djup	26,0 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Vikt	374,0 g
--------------------	---------

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Eu Rohs-Direktiv

Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)


Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Connections and Schema

Sensors/Inputs Connections

Wiring Diagram



FU1 = 0.5A fuse with rapid fusion.