


Produktdatablad

Specifikationer



Patchpanel koppar, Actassi,
Patchpanel Quickfix 24 portar S-
One std, utdragbar, 1HE, UTP/
STP, mörkgrå

E-nummer:

5126862

VDIG011241F

EAN-kod: 3606480447662

Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ Av Produkt Eller Komponent	Tom utdragbar 19" datapanel
Produktbeskrivning	Tom
Erhållen Utrustning	Frontport numrering 2 quick fix 19" fästen 1 kontakt frigörverktyg Individuell portidentifieringsetikett
Färg	Mörkgrå (RAL 7016)
Tilläggsinformation	Automatisk jordning

Teknisk data

Variant	Bas
Antal Portar	24 FTP STP
Nätverkskategori	5e 6 6A
Antal Rackenhet	1HE
Typ Av Kontakt	S-One DPM
Material	DC01 plåt 1,2 mm PA6 plast del PA66_GF20 plast del
Bredd	490 mm
Djup	230 mm
Höjd	45 mm
Produktens Vikt	2,3 kg

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...55 °C
Standarder	IEC_60297 NF C 20-150

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,500 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Bredd	27,000 cm
Förpackning 1 Djup	55,000 cm
Förpackning 1 Vikt	2,032 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	40,000 cm
Förpackning 2 Djup	60,000 cm
Förpackning 2 Vikt	13,150 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	72
Förpackning 3 Höjd	112,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	173,832 kg

Kontraktsgaranti

Garanti Enligt våra försäljningsvillkor

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder