

Produktdatablad

Specifikationer



Strömställare, Exxact, kontrollströmställare, 2-pol, med LED, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit

E-nummer:
1820164 WDE002162

EAN-kod: 3606480201516

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk
Kvantitet Per Set	Sats med 5

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Antal Vippor	1
Funktion	2-pol
Koppling	[2K]
Rated Current	16 A
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V
Network Type	AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Lokal Indikering	LED röd - 0.5 mA
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning
Loop Terminaler	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fätrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri Montering	Med klokit: insats Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande Mått	18 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
------------	------------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	NEMKO CE SEMKO FIMKO
Ip-Kapslingsklass	IP20 IP44 med tätningssats

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7 cm
Förpackning 1 Bredd	7 cm
Förpackning 1 Djup	4 cm
Förpackning 1 Vikt	66 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	8,6 cm
Förpackning 2 Bredd	11,9 cm
Förpackning 2 Djup	17 cm
Förpackning 2 Vikt	379 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number Of Units In Package 3	60
Förpackning 3 Höjd	17 cm
Förpackning 3 Bredd	25,2 cm
Förpackning 3 Djup	35,2 cm
Förpackning 3 Vikt	4,869 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder