

Produktdatablad

Specifikationer



Exxact rörelsedetektor med tryckknapp 10A som styrs med Wiser by SE-appen via Zigbee 3.0. Vit.

E-nummer: 1301075 WDE002367

EAN-kod : 3606481497154

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Connected movement detector
Busstyp	Wireless wiser

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Typ av sensor	PIR
Typ av inställning	Ljusinställning
Funktion	Switch
Apparatmontering	Infälld
Märkström	10 A
Standby konsumtion	Max. 0.4 W
Montagehöjd	1 m
Avkänningsyta	Sett framifrån: 8 m
Detekteringsvinkel	160° horisontell
Ljusinställning	5...1000 lux
Tidsfördröjning	3 s...30 min
Colour	Vit (RAL 9003)
Typ av kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz)
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Material	PC (polykarbonat) GF10 FR
Ytbehandling	Blank
Montering	Med skruvar
Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60 669-2-1

EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 300-328

Kvantitet per set	1 st
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	49 mm
Produktens vikt	0,078 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,7 cm
Förpackning 1 bredd	9,5 cm
Förpackning 1 djup	9,5 cm
Förpackning 1 vikt	122,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	36
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	4,833 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	576
Förpackning 3 höjd	75,0 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm
Förpackning 3 djup	120,0 cm
Förpackning 3 vikt	89,328 kg
SCC14	23606481497154

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Rekommenderade ersättningsprodukter