



Exxact 2-kanals trådlös tryckknapp för styrning av Wiser-produkter. Batteri CR 2032 ingår i produkten. Vit.

E-nummer:
1360689

WDE002924

EAN-kod: 3606481918512

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Connected switch
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Färg	Vit (RAL 9010)

Teknisk data

Enhetsapplikation	Fjärrkontroll
Produktbeskrivning	Med fästram
Kompatibilitetsintervall	Wiser
Teknologityp	Elektronisk
Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal Vippor	2
Knapp	Tryckknapp
Lokal Indikering	LED 1 (grön/röd)communication status: LED 1 (röd)battery needs replacing:
Matning	Batteri: litium 1 x 3 V / CR2032
Livslängd Batteri	5 year(s) (1 litium batteri)
Busstyp	Wireless wiser
Överföringsgränssnitt	Radiofrekvens
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Ytbehandling	Obehandlad
Ytbehandling	Blank
Montering	Limmad Med skruvar Click-in
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Omgivningstemperatur Vid Drift	5...40 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-5...50 °C
Bredd	85 mm
Höjd	85 mm
Djup	20 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Kvantitet Per Set	1 st
Produktens Vikt	0,05 kg
Standarder	EN 60669-2-5 EN 300328 EN 301-489-17 EN 62479 EN 50581
Direktiv	2006/66/EC - battery directive 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertifieringar	CE
Marknadssegment	Bostäder

Miljö

Ip-Kapslingsklass	< IP20
Ik-Skyddsgrad	IK01

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,700 cm
Förpackning 1 Bredd	9,500 cm
Förpackning 1 Djup	9,500 cm
Förpackning 1 Vikt	73,900 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	32
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	2,360 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number Of Units In Package 3	224
Förpackning 3 Höjd	105,000 cm
Förpackning 3 Bredd	60,000 cm
Förpackning 3 Djup	80,000 cm
Förpackning 3 Vikt	16,550 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 years
---------	---------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut