



Actassi MTP fiberlänk 1*12
MTPf-1*12 MTPf OS2 025m

E-nummer:
5068547 VDILL064C4C0025

! Utgått den: 26 nov. 2020

EAN-kod: 3606480887635

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ Av Produkt Eller Komponent	Trunk
Färg	GrönMTP-kontakt: Gulmantel:
Typ Av Förpackning	Kabeltrumma 25 m

Teknisk data

Typ Av Optisk Fiber	Loose tube
Maximal Införingsförlust	0,5 dB 1550 nm 0,5 dB 1310 nm
Lägsta Avkastningsförlust	50 dB 1310 nm 50 dB 1550 nm
Fiberprestanda	OS2
Fiberdiameter Optisk	250 µm
Typ Av Mantel	Standard
Villkor För Användning	Inomhus
Ytterdiameter Kabel	3 mm
Material	Plast: MTP-kontakt
Kabellängd	1...500 m
Målregion	EUROPA

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-10...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...70 °C
Europaklass	C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Standarder	IEC 60794-2 kabelspecifikation: IEC 60794-1-2 kabeltestförfarande: IEC 60332-1 flamskydd: IEC 60754-1 IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser: IEC_61034 rökutveckling: IEC 61754-7 MTP connector: TIA/EIA-604-5 MTP connector: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 prestanda: ISO/IEC 24764 kablering: ISO/IEC 14763-3 fiberkabeltest: TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 IEEE 802.3ae 10Gbase-SR: IEC 60793-2-10 Typ B1.3 fiberprestanda: IEC 60793-2-10 Typ B6.A fiberprestanda: ITU G.652.D fiberprestanda:
------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2 cm
Förpackning 1 Bredd	30 cm
Förpackning 1 Djup	30 cm
Förpackning 1 Vikt	260 g

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen	
	Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller	
	Kvicksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)