



Utanpåliggande strömställare,
Renova, vippströmställare, kron,
16A, IP21, snabbanslutning,
blisterpack, vit

E-nummer:
1820399 WDE016116

EAN-kod: 3606481825445

Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Dimmer
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Colour	Vit (RAL 9010)
Kvantitet Per Set	Sats med 5
Funktion	Kron

Teknisk data

Teknologityp	Elektromekanisk
Märkström	16 AX
Ue Märkspänning	250 V AC
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning
Antalet Överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fätrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal Vippor	2
Koppling	[5]
Knapp	Vippa
Material	PC: täcklock PC 10 % GF: botten platta PC/ABS: vippa
Ytbehandling	Blank fästram: Matt täckram:
Montering	Med skruv
Diameter	70,0 mm
Inbyggnadsdjup	0,0 mm
Utskjutande Mått	27,0 mm
Ip-Kapslingsklass	IP20 IP21 då kabeln förs in underifrån
Produktcertifieringar	CE FIMKO NEMKO SEMKO

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Standarder	EN 60669-1
------------	------------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	4,200 cm
Förpackning 1 Bredd	12,000 cm
Förpackning 1 Djup	18,500 cm
Förpackning 1 Vikt	85,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	19,400 cm
Förpackning 2 Bredd	12,200 cm
Förpackning 2 Djup	26,000 cm
Förpackning 2 Vikt	575,000 g
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	15
Förpackning 3 Höjd	30,000 cm
Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	2,166 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder