

Produktdatablad

Specifikationer



Utanpåliggande vägguttag, Renova, 2-vägs, jordat, 16A, IP21, skruvanslutning, blisterpack, vit

E-nummer:
1820403 WDE016197

EAN-kod: 3606481825476

Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ Av Produkt Eller Komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Kvantitet Per Set	Set med 10 st

Teknisk data

Antal Uttagsbrunnar	2
Apparatmontering	Utanpåliggande
Uttagstyp	Jordat
Lamputtag	Schuko
Standard Uttag	CEE 7/3
Märkström	16 A
Ue Märkspänning	250 V AC
Färg	Vit (RAL 9010)
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Typ Av Skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Montering	Med skruvar: insats Med skruvar: täckram
Bredd	70,0 mm
Höjd	111,0 mm
Inbyggnadsdjup	0,0 mm
Utskjutande Mått	43,0 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 428 08 34
------------	--

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO CE
Ip-Kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	4,600 cm
Förpackning 1 Bredd	11,000 cm
Förpackning 1 Djup	17,600 cm
Förpackning 1 Vikt	136,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	12,800 cm
Förpackning 2 Bredd	19,800 cm
Förpackning 2 Djup	26,200 cm
Förpackning 2 Vikt	774,000 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number Of Units In Package 3	15
Förpackning 3 Höjd	30,200 cm
Förpackning 3 Bredd	29,000 cm
Förpackning 3 Djup	39,200 cm
Förpackning 3 Vikt	2,798 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Hållbar förpackning Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Sustainable Packaging

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder