

Produktdatablad

Specifikationer



Rörelsedetektor m dim med
möjlighet att ansluta neutralledare,
Exxact, Wiser by SE, Zigbee 3.0,
RC 0-130W, RL 0-80W, Vit

E-nummer:
1301589 WDE002962

EAN-kod: 3606482232587

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Connected movement detector
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App Name	Wiser by SE
Busstyp	Wireless wiser

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Typ Av Sensor	PIR
Typ Av Inställning	Ljuställning
Funktion	Dimmer
Apparatmontering	Infälld
Standby Konsumtion	Max. 0.4 W
Montagehöjd	1 m
Avkänningsyta	Sett framifrån: 8 m
Detekteringsvinkel	160° horisontell
Ljuställning	5...1000 lux
Tidsfördröjning	3 s...30 min
Skyddstyp	Kortslutningsskydd Överhettningsskydd Automatiskt överlastskydd
Färg	Vit (RAL 9003)
Typ Av Kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning
Material	PC (polykarbonat) GF10 FR
Ytbehandling	Blank
Montering	Med skruvar
Omgivningstemperatur Vid Drift	5...40 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	5...40 °C
Ip-Kapslingsklass	IP20
Ik-Skyddsgrad	IK02

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Standarder	EN 60 669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328
Kvantitet Per Set	1 st
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	44 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,7 cm
Förpackning 1 Bredd	9,5 cm
Förpackning 1 Djup	9,5 cm
Förpackning 1 Vikt	122 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	36
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	4,833 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	288
Förpackning 3 Höjd	45 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	50,664 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu RoHS-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

RoHS-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)