


Produktdatablad

Specifikationer



Strömställare, Exxact, trapp/1-pol, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Metallic

E-nummer:
1820521 WDE004121

EAN-kod: 3606480201011

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk
Kvantitet Per Set	Sats med 5

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Antal Vippor	1
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
Rated Current	16 A
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V
Network Type	AC
Colour	Metallic
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning
Loop Terminaler	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri Montering	Med klokit: insats Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande Mått	18 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO CE SEMKO

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ip-Kapslingsklass	IP20
	IP44 med tätningssats

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	4,000 cm
Förpackning 1 Bredd	8,600 cm
Förpackning 1 Djup	7,400 cm
Förpackning 1 Vikt	62,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	60
Förpackning 2 Höjd	18,000 cm
Förpackning 2 Bredd	24,800 cm
Förpackning 2 Djup	34,200 cm
Förpackning 2 Vikt	4,218 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	1800
Förpackning 3 Höjd	80,000 cm
Förpackning 3 Bredd	96,600 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	153,950 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder