


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Š 600, skrita letev za modularne naprave Prisma G



03003

⚠ Opustitev izdelka: 23. sep. 2022

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma G
Izdelek Ali Sestavni Del	Letev
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma G
Tip Letve	Zadaj Modularni
Nameščena Naprava	Altistart ATS01N

Komplementarno

Installation Description	Talna omara 600 mm Stenska-montirana omara 600 mm Pack omara 555 mm
Število Vertikalnih Modulov [50 Mm]	5 ATS01N 600 mm Talna omara 5 ATS01N 600 mm Stenska-montirana omara 6 ATS01N 600 mm Talna omara 6 ATS01N 600 mm Stenska-montirana omara 5 ATS01N 555 mm Pack omara 6 ATS01N 555 mm Pack omara
9 Mm Rastri	48
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1
Višina	35 mm
Širina	464 mm
Globina	31 mm
Teža Izdelka	0,18 kg
Barva	Naravna
Material	Kovinski

Okolje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1 PCE

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,5 cm
Paket 1 Širina	3,5 cm
Paket 1 Dolžina	46,5 cm
Paket 1 Teža	180 g

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka