Podatkovni list izdelkov

Specifikacije

Prednja plošča za 3 1P m Š 600 6 M

03155

Opustitev izdelka: 23. jan. 2021

Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serija Izdelka	Prisma G
Izdelek Ali Sestavni Del	Prednja plošča
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma G Omara
Tip Prednje Plošče	Izrez
Type Of Front Plate	Merjenje
Nameščena Naprava	Wattmetri Metri za kilowatt ure - Vertikalno
Opis Polov	3 x 2P Montažna plošča Metri za kilowatt ure Vertikalno

Komplementarno

Opis Omare/Stikalnega Bloka	Talna omara 600 mm Stenska-montirana omara 600 mm
Število Navpičnih Modulov [50 Mm]	6
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA
Material	Jeklo
Površinska Obdelava (Finish)	Gladka Mat
Zaščitna Obdelava	Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
Barva	Bela (RAL 9001)
Višina	500 mm
Širina	500 mm
Teža Izdelka	2,22 kg
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1
Functional Unit	600 mm Prisma G Talna omara Wattmetri Metri za kilowatt ure Vertikalno 2P 3 6 600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Wattmetri Metri za kilowatt ure Vertikalno 2P 3 6

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Paket 1 Višina	13 cm
Paket 1 Širina	35 cm
Paket 1 Dolžina	50 cm
Paket 1 Teža	2,22 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO_2.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

Priročnik za oceno trajnosti izdelka >

Prosojnost

RoHS/REACh

Rezultati dobrega počutja

Reach, Brez Snovi Svhc	
Brez Strupenih Težkih Kovin	
Brez Živega Srebra	
Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da
Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli Brez Halogena	

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka