

Produktdatablad

Specifikationer



Vippströmställare 2-polig skruvanslutning Svart

E-nummer:
1821765 WDE007007

! Utgått den: 26 feb. 2021

EAN-kod: 3606480400490

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Dimmer
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Colour	Svart (NCS S 9000-N)
Funktion	2-pol

Teknisk data

Teknologityp	Elektromekanisk
Märkström	16 A
Ue Märkspänning	250 V AC
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Antalet Överkopplingsklämmor	2
Typ Av Skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fätrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering	Infälld
Antal Vippor	1
Koppling	[2]
Knapp	Vippa
Material	PC/ABS
Montering	Med klor: insats Med skruvar: vippa
Diameter	83 mm
Inbyggnadsdjup	18 mm
Utskjutande Mått	19 mm
Ip-Kapslingsklass	IP20
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO CE SEMKO
Standarder	EN 60669-1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8 cm
Förpackning 1 Bredd	5 cm
Förpackning 1 Djup	8 cm
Förpackning 1 Vikt	79 g

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

☒ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

☒ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

☒ Kvicksilverfri

☒ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder