

Produktdatablad

Specifikationer



Lampputtag, 1-vägs, ojordat, infälld, apparat/kopplingsdosa, snabbanslutning, Blisterpack, Polarvit

E-nummer:
1895470 WDE008100

EAN-kod: 3606480332562

Produktdata

Typ Av Produkt Eller Komponent	Lampputtag för vägg
Standardbeskrivning För Uttag	Ojordat
Uttagstyp	2P
Färg	Vit (NCS 0502-Y)
Kvantitet Per Set	1 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Märkström	6 A vid 250 V AC
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fäträdig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Inbyggnadsdjup	19 mm
Höjd	95 mm
Bredd	95 mm
Utskjutande Mått	13 mm

Miljö

Standarder	SS 428 08 31
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO
Ip-Kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	9,500 cm
Förpackning 1 Bredd	9,500 cm
Förpackning 1 Djup	2,000 cm
Förpackning 1 Vikt	61,000 g
Förpackningstyp 2	P12

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal I Förpackning 2	640
Förpackning 2 Höjd	115,000 cm
Förpackning 2 Bredd	80,000 cm
Förpackning 2 Djup	120,000 cm
Förpackning 2 Vikt	83,088 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder