


Produktdatablad

Specifikationer



Strömställare, Renova,
vippströmställare, dubbel-trapp,
infälld, 16A, IP21,
snabbanslutning, Svart

E-nummer:
1820067 WDE011226

EAN-kod: 3606480698170

Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Dimmer
Produktbeskrivning	Med fästram
Colour	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet Per Set	Sats med 5
Funktion	Trapp 1-pol

Teknisk data

Teknologityp	Elektromekanisk
Märkström	16 A
Ue Märkspänning	250 V AC
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Apparatmontering	Infälld
Antal Vippor	2
Koppling	[6+6]
Knapp	Vippa
Material	PC/ABS
Montering	Med klor Med skruvar
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	15 mm
Utskjutande Mått	19 mm
Ip-Kapslingsklass	IP20
Produktcertifieringar	FIMKO CE SEMKO NEMKO
Standarder	EN 60669-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.	

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5 cm
Förpackning 1 Bredd	7 cm
Förpackning 1 Djup	7 cm
Förpackning 1 Vikt	72 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	10,6 cm
Förpackning 2 Bredd	11,9 cm
Förpackning 2 Djup	20 cm
Förpackning 2 Vikt	403 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number Of Units In Package 3	50
Förpackning 3 Höjd	22,6 cm
Förpackning 3 Bredd	36,7 cm
Förpackning 3 Djup	41 cm
Förpackning 3 Vikt	5 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder