

Produktdatablad

Specifikationer



Uppkopplad termostat, Renova, elektronisk, 16A, golv, rum, kan styras via Wiser by SE-appen, Zigbee 3.0, Vit

E-nummer:
8580673 WDE011680

EAN-kod: 3606486136942

Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ Av Produkt Eller Komponent	Termostat

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästarm
Enhetsapplikation	Golv & Rum
Teknologityp	Elektronisk
Specifik Produktanvändning	Heating
Colour	Vit (RAL 9003)
Ue Märkspänning	230 V AC 50 Hz
[In] Märkström	16 A (resistiv ladda)
Manövertyp	Pekskärm
Lokal Indikering	LEDuppvärmningsläge:
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Material	Termoplast
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Höjd	70,8 mm
Bredd	70,8 mm
Djup	45 mm

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP31
Standarder	EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 300328 EN 50566

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,3 cm
Förpackning 1 Bredd	9 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Djup	9 cm
Förpackning 1 Vikt	178 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	42
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	7,917 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	1008
Förpackning 3 Höjd	105 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	202,008 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Kompatibel

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)