

Produktdatablad

Specifikationer



Utanpåliggande strömställare,
Exxact, trapp/1-pol, 16A, IP21,
skruvanslutning, blisterpack, vit

E-nummer:
1820389 WDE016021

EAN-kod: 3606481825384

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk
Kvantitet Per Set	Sats med 5

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal Vippor	1
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
Rated Current	16 AX
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V
Network Type	AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Loop Terminaler	2,0
Typ Av Skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC 10 % GF: botten platta PC (polykarbonat): täckram PC/ABS: vippa
Valfri Montering	Med skruv: insats Genom att klicka in: täcklock Genom att klicka in: vippa
Höjd	75,0 mm
Bredd	65,0 mm
Utskjutande Mått	27,0 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
------------	------------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	CE FIMKO NEMKO SEMKO
Ip-Kapslingsklass	IP20 IP21 då kabeln förs in underifrån

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,400 cm
Förpackning 1 Bredd	9,000 cm
Förpackning 1 Djup	17,600 cm
Förpackning 1 Vikt	102,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	13,000 cm
Förpackning 2 Bredd	19,600 cm
Förpackning 2 Djup	26,400 cm
Förpackning 2 Vikt	604,000 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number Of Units In Package 3	15
Förpackning 3 Höjd	31,000 cm
Förpackning 3 Bredd	28,400 cm
Förpackning 3 Djup	39,600 cm
Förpackning 3 Vikt	2,300 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder