


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Vrhnja zbiralna komora Spacial SF - IP55 - 300 x 1200 x 600 mm

NSYTB3126

Predvidena opustitev: 30. sep. 2024

Predvidena opustitev

Cena* brez DDV-ja: 1.605,00 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Spacial
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Distribucija električne energije
Izdelek Ali Sestavni Del	Zgornja komora komore
Aplikacija	Večnamenski
Združljivost Serije/Obsega	Spacial Spacial SF
Nominal Dimensions Of The Housing	-
Lokacija Montaže	Na vrhu omare
Sestava Naprave	1 Komora zbiralke 1 Tesnilo 2 Prednja plošča
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1
Material	Jeklo

Komplementarno

Barva	Siva RAL 7035)
Površinska Obdelava (Finish)	Epoksi-poliesterski prah
Višina	301 mm
Širina	1200 mm
Globina	600 mm
Ip Stopnja Zaščite	IP55 v skladu s/zIEC 60529

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	12,5 cm
Paket 1 Širina	63,0 cm
Paket 1 Dolžina	122,0 cm
Paket 1 Teža	38,0 kg
Embalažna Enota Paketa 2	PAM
Število Enot V Paketu 2	10
Paket 2 Višina	138,0 cm

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Paket 2 Širina	100,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	393,0 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni