


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Montažna plošča za NS fiksna - 3P/4P 1600 A navp. širine 400

03487

⚠ Opustitev izdelka: 15. jun. 2023

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Montažna plošča
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma P cubice
Installation Description	Kabina 400 mm 400 mm
Nameščena Naprava	Compact Pritrjen NSX400 Brez Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX630 Brez Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX400 Z Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX630 Z Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX400 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen NSX630 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Vtično NSX400 Brez Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX400 Brez Motorni mehanizem - Vertikalno Compact Vtično NSX400 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Vtično NSX400 Brez Motorni mehanizem - Vertikalno Compact Vtično NSX630 Brez Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NSX630 Brez Motorni mehanizem - Vertikalno Compact Vtično NSX630 Brez Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Vtično NSX630 Brez Motorni mehanizem - Vertikalno Compact Vtično NSX400 Z Preklop - Vertikalno Compact Vtično NSX630 Z Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NS1250 Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NS1250 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen NS1250 Motorni mehanizem - Vertikalno Compact Pritrjen NS1600 Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NS1600 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen NS1600 Motorni mehanizem - Vertikalno Compact Pritrjen NS630b do 1000 Preklop - Vertikalno Compact Pritrjen NS630b do 1000 Neposredna sprednja vrtljiva ročica - Vertikalno Compact Pritrjen NS630b do 1000 Motorni mehanizem - Vertikalno

Opis Polov	1 x 3P Pritrjen NSX400 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen NSX400 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen NSX630 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen NSX630 Vertikalno 1 x 3P Vtično NSX400 Vertikalno 1 x 4P Vtično NSX400 Vertikalno 1 x 3P Vtično NSX630 Vertikalno 1 x 4P Vtično NSX630 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen NS1250 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen NS1250 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen NS1600 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen NS1600 Vertikalno 1 x 3P Pritrjen NS630b do 1000 Vertikalno 1 x 4P Pritrjen NS630b do 1000 Vertikalno
------------	--

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Število Vertikalnih Modulov [50 Mm]	36 NS1250, Neposredna 400 mm Kabina 36 NS1600, Neposredna 400 mm Kabina 36 NS630b do 1000, Neposredna 400 mm Kabina 12 NSX400 Brez, Prednja povezava 400 mm Kabina 12 NSX630 Brez, Prednja povezava 400 mm Kabina 14 NSX400 Z, Prednja povezava 400 mm Kabina 14 NSX630 Z, Prednja povezava 400 mm Kabina
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Komplementarno

Zaščitna Obdelava	Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
Površinska Obdelava (Finish)	Mat Gladka
Barva	Bela (RAL 9001)
Širina	400 mm
Višina	300 mm
Teža Izdelka	2,7 kg

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX630 Brez Vtično Motorni
mehanizem Vertikalno 3P 1 Prednja povezava 12 137,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX630 Brez Vtično Motorni
mehanizem Vertikalno 4P 1 Prednja povezava 12 137,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX400 Z Pritrjen Preklop Vertikalno 3P
1 Prednja povezava 14 112,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX400 Z Pritrjen Preklop Vertikalno 4P
1 Prednja povezava 14 112,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX400 Z Vtično Preklop Vertikalno 3P
1 Prednja povezava 14 112,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX400 Z Vtično Preklop Vertikalno 4P
1 Prednja povezava 14 112,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX630 Z Pritrjen Preklop Vertikalno 3P
1 Prednja povezava 14 112,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX630 Z Pritrjen Preklop Vertikalno 4P
1 Prednja povezava 14 112,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX630 Z Vtično Preklop Vertikalno 3P
1 Prednja povezava 14 112,5 mm

400 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact NSX630 Z Vtično Preklop Vertikalno 4P
1 Prednja povezava 14 112,5 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,000 cm
Paket 1 Širina	30,000 cm
Paket 1 Dolžina	37,000 cm
Paket 1 Teža	2,800 kg
Embalažna Enota Paketa 2	S04
Število Enot V Paketu 2	8
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dolžina	60,000 cm
Paket 2 Teža	23,250 kg
Embalažna Enota Paketa 3	P12
Število Enot V Paketu 3	64
Paket 3 Višina	75,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	179,200 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

 Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe