

Produktový list

Špecifikácie



Prisma Plus - P System - plné dvere - pre veľkú záťaž - Š = 650 mm - IP30

01224

! Ukončené dňa: 15. 6. 2023

! Ukončenie životného cyklu dňa: 1. 1. 2024

! Ukončené

Základní popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma P
Typ Produktu Alebo Komponentu	Dveře
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma P cubicle
Poskytované Vybavenie	dveře rukojeť zámek s klíčem (klíč 405) závěs dveří další zámek a vložka Column : Value (Slovak) missing
Montáž Rozvodnice	Samostatně stojící
Type Of Door	Plný
Stupeň Krytí Ip	IP30

Doplňky

Installation Description	Skříň - šířka 650 mm
Boční Otevírání Dveří	Oboustranné
Počet Zámků	3
Door Opening Angle	120 °
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	36
Materiál Rozvádzača	Zušlechťený ocelový plech
Množstvo Na Súpravu	Sada 1
Výška	2000 mm
Šírka	650 mm
Čistá Hmotnosť	24,6 kg
Povrchová Konečná Úprava	Matný Hladký
Farba	Biela (RAL 9001)

Prostředí

Stupeň Ochrany Ik	Column : Value (Slovak) missing conforming to EN/IEC 62262
Štandardy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Protective Treatment	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	8,000 cm
Šírka Balenia 1	69,500 cm
Dĺžka Balenia 1	203,500 cm
Package 1 Weight	23,350 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Počet Výrobkov V Balení 2	10
Výška Balenia 2	95,000 cm
Šírka Balenia 2	200,000 cm
Dĺžka Balenia 2	120,000 cm
Hmotnosť Balenia 2	246,000 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Ia Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice
Rohs

Áno

Certifikácie a normy

Smernica EÚ Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)

Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom
Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)

Okružný Profil

[Informácie o ukončení životnosti](#)