

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Prevlečen AS - vmesnik glavnega modula - V2 - standardni in razširjen

TSXSAY1000C

- !

Opustitev izdelka: 31. dec. 2017
- !

Življenjska doba se bo kmalu iztekla, in sicer dne: 31. dec. 2025

! Opustitev izdelka

Glavno

Serijska Izdelka	Modicon Premium programabilna platforma
Izdelek Ali Sestavni Del	AS-Interface glavni modul

Komplementarno

Združljivost Skupine Izdelkov	AS-Interface kabelni sistem
Profil Vmesnika Senzorjev Aktuatorja [As-I]	M2E
As-I Različica	V2
Naslavljanje	Standardno in razširjeno
Število Podrejenih	31, Podaljšan 31, Standard
Tip Povezovalnih Vmesnikov	Analogni I/O, Standard Dikretni I/O-ji (4I/3O), Podaljšan Dikretni I/O-ji (4I/4O), Standard Varnostni vmesniki, Standard
Električna Povezava	1 moški konektor SUB-D, 3 smerni
Napajanje	Preko napajanja vgrajena v gostiteljsko platformo modula
Poraba Toka	450 mA pri 5 V DC
Lokalno Signaliziranje	Zaslonska enota
Število Modulov Na Osnovni Krmilnik	1 TSX570 1 TSX57C 2 TSX571 4 TSX572 8 TSX573 8 TSX574 8 TSX575 8 TSX576
Zaščitna Obdelava	Konformni premaz Humiseal 1A33
Teža Izdelka	0,34 kg

Okolje

Standardi	IEC 60068-2-27, Ea testi IEC 60068-2-6, Fc testi
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	0...60 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-25...70 °C
Ip Stopnja Zaščite	IP20

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Embalažna enota


Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	5,5 cm
Paket 1 Širina	18,0 cm
Paket 1 Dolžina	26,0 cm
Paket 1 Teža	425,0 g
Embalažna Enota Paketa 2	S03
Število Enot V Paketu 2	4
Paket 2 Višina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dolžina	40 cm
Paket 2 Teža	2,215 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) With screw terminal block modules.
- (2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Connections and Schema

Connection of the Module to the Bus

AS-Interface ribbon cable

