

Produktový list

Špecifikácie



Linergy BW izol. zbernice - 250A - 4P - D=1000mm

04122

! Ukončené dňa: 14. 1. 2022

! Ukončené

Základní popis

Rad	Linergy
Sortiment Výrobkov	Linergy
Typ Produktu Alebo Komponentu	Sběrnice
Názov Produktu	Linergy BW
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G rozváděč Prisma Prisma P rozváděč
Stupeň Ochrany Ip	IPxx B
Popis Sběrnice	Izolovaná sběrnice
Množstvo Na Súpravu	Sada 1

Doplňky

Poles Description	4P
Installation Description	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástenná montáž rozváděče - šířka 600 mm
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	750 V
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	8 kV
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	250 A
[Icw] Jmenovitý Krátkodobý Výdržný Proud	13 kA (1 s)
[Ipk] Jmen. Dynam. Proud	30 kA
I²T Pro Aktivaci	169000 kA².s
Dovolený Proud	250 A
Dížka	1000 mm
Čistá Hmotnosť	4,68 kg
Typ Připojení Sběrnice	Otvor ze závitem M6
Rozteč Pro Připojení	Připojení každých 25 mm

Prostředí

Štandardy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA
Mechanická Robustnosť	Seismické testy zesílená konstrukce - 2.5G vyhovuje IEC 60068-2-57

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓ Neobsahuje Ortuť

✓ Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

✓ Produkt Neobsahuje Halogén

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.