

Produktový list

Špecifikácie



nastaviteľné čas. relé pre zníženie napätia MN – 380/480 V AC

33683

Základní popis

Skrátený Názov Zariadenia	zpožďovací jednotka spouště MN
Typ Produktu Alebo Komponentu	Time delay relay
Používané Zariadenia	Ovládanie
Kompatibilita Rozsahu	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Masterpact MasterPact NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact MasterPact NW DC
Typ Napětové Spouště	Podpět'ová spoušť
Napětí Ovládaciho Obvodu	380...480 V AC 50/60 Hz 380...480 V DC

Doplňky

Doba Trvania Impulzu	200 ms
Rozsah Časového Oneskorenia	0,5...3 s
Mezní Hodnota Vypinacího Napětí	0,35...0,7 Un vypnut 0,85 Un zapnut
Přidrzný Příkon	4,5 VA
Spinací Příkon	200 VA
Montážny Režim	Externí montáž
Doba Odezvy	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Příslušenství / Náhradní Díly	Náhradní díl pro Compact NS630b...1600 Náhradní díl pro Compact NS1600b...3200

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	8,5 cm
Šírka Balenia 1	8,0 cm
Dĺžka Balenia 1	9,0 cm
Package 1 Weight	179,0 g
Unit Type Of Package 2	S03

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použítie spotrebiteľmi.

Počet Výrobkov V Balení 2	18
Výška Balenia 2	30,0 cm
Šírka Balenia 2	30,0 cm
Dĺžka Balenia 2	40,0 cm
Hmotnosť Balenia 2	3,66 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

 Neobsahuje Ortuť

 Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

 Neobsahuje Pvc

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti