

Produktový list

Špecifikácie



Tlačidlo zvonček (1/0), Asfora, 10A, krémová

EPH0800123

Základní popis

Rad	Asfora
Typ Produktu Alebo Komponentu	Tlačítko
Prezentácia Zariadenia	Kompletný produkt
Počet Kolísk/Kolísk (Krytov Kolísk)	1
Barevný Odstín	Krémová
Balenie	Kompletný prístroj v ochrannej fólii

Doplňky

Montáž Zariadenia	Zapustená
Rozsah Výkonu	2300 W
Menovitý Prúd	10 A při 250 V AC
Počet Káblov	2 kabel(y) 2,5 mm²
Tvrdosť/Pevnosť Káblov	Pružnosť Pevný Lankový
Dĺžka Odizolovaného Vodiča	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová Konečná Úprava	Lesklý
Materiál Vodiče	Měď
Upevnenie	Skrutkami a strmenmi51...70 mm
Pripojenia - Svorky	Bezskrutkové svorky
Značenia	Symbol zvončka
Šírka	83 mm
Výška	83 mm
Hĺbka	43,0 mm
Hĺbka Premietania	15 mm
Čistá Hmotnosť	0,0705 kg

Prostředí

Štandardy	IEC 60669-1
Certifikácia Výrobkov	TSE VDE NF

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Kvalitné Štítky	CE UKR
Stupeň Ochrany Ip	IP20
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-5...40 °C

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	4,000 cm
Šírka Balenia 1	8,500 cm
Dĺžka Balenia 1	8,500 cm
Package 1 Weight	76,800 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Počet Výrobkov V Balení 2	10
Výška Balenia 2	9,500 cm
Šírka Balenia 2	18,500 cm
Dĺžka Balenia 2	27,500 cm
Hmotnosť Balenia 2	876,000 g
Typ Balenia 3	S04
Počet Výrobkov V Balení 3	120
Výška Balenia 3	30,000 cm
Šírka Balenia 3	40,000 cm
Dĺžka Balenia 3	60,000 cm
Hmotnosť Balenia 3	10,989 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/RECh

Výkonnosť v oblasti blahobytu



Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

[Áno](#)

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	V súlade s výnimkami
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie