

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Socket-outlet, Avataron A,
Universal, 16A, 250V, 3 Pin, 2G, E
sized, White

M3T426UST2_WE

Main

Range Of Product	AvatarOn A
Product Or Component Type	Socket-outlet
Device Presentation	Complete product
Colour Tint	White
Outlet Poles Configuration	2P + E
Colour Tint	White

Complementary

Rated Current	16 A at 250 V AC 50...60 Hz
Socket Number	1
Clamping Connection Capacity	2 x 1.5...2 x 4 mm ² for solid cable(s) 2 x 1.5...2 x 4 mm ² for stranded cable(s)
Connections - Terminals	Screwless terminals
Material	Polycarbonate cover Polycarbonate base
Device Mounting	Flush
Width	70.1 mm
Height	69.3 mm
Depth	30.3 mm
Embedding Depth	19 mm

Environment

Ip Degree Of Protection	IP20
Maximum Ambient Air Temperature For Operation	35 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-5...45 °C
Relative Humidity	0...95 %
Operating Altitude	< 2000 m
Standards	IEC 60884-1
Product Certifications	IEC

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	69 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	9.1 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	25.5 cm
Package 2 Weight	1.104 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9.479 kg

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓

RoHS Exemption Information

Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu RoHS Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China RoHS Regulation	China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	End of Life Information