


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Pratika Eğik Makina Fiş - 3*32A - 3P + N + E - 200..250V AC - IP67

83871

Ana

Seri	Mureva
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Fiş
Ürün Grubu	Mureva fişi
Fiş, Soket Kategorisi	Düşük gerilim
Kutup Tanımı	3P + N + E
Şebeke Tipi	AC
Çıkış Standardı	Endüstriyel

Tamamlayıcı

Montaj Tipi	Panel montajlı
Fiş, Soket, Kontrol İstasyonu Bıçımı	90° açılı
Nominal Akım (Ir)	32 A
Nominal İşletme Gerilimi (Ue)	380...415 V
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
Toprak Pabucu Saat Yönü Konumu	6 saat
Fiş, Soket Malzemesi	Kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Kontak Malzemesi	Pimler: nikel kaplı pirinç
Bağlantılar - Terminaller	Tutucu vidalar
Kablo Kesiti	2,5...10 mm ²
Ürün Ağırlığı	0,333 kg
Taban Boyutu	90 x 100 mm
Yükseklik	159 mm
Genişlik	90 mm
Derinlik	115 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Gerilim Rengi	Kırmızı

Ortam

Standartlar	TR 60309-1 TR 60309-2
İp Koruma Derecesi	IP67 'e uygun IEC 60529
İk Koruma Derecesi	IK08 conforming to EN 62262

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Yangına Dayanıklılık	850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
Bağıl Nem	50 % -de 40 °C 70 % -de 30 °C 90 % -de 20 °C
Çalışma Yüksekliği	2000 m
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,9 cm
Package 1 Width	11,1 cm
Package 1 Length	15,9 cm
Package 1 Weight	290,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	17,6 cm
Package 2 Width	26,2 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	1,34 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	8
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,167 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur