


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sedna - tek telefon çıkışı - RJ11 çerçevesiz titanyum

SDN4101168

! Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Ara 2023

! Hizmetin sona erme tarihi: 16 Şub 2021

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Sedna
Function	Telefon soketi
Delivery Form	Çerçeve olmadan
Telephone Connector Type	1 x RJ11
Cover Plate Color	Titanyum

Tamamlayıcı

Wire Structure	Esnek Sert
Kind Of Terminals	Vidalı terminaller
Material Of Visible Parts	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
Yüzey Dış Görünümü	Cıvalı
Installation	Sıva altı
Sabitleme Modu	Tırnaklar, kısıkaçların çalışma aralığına yayılımı: 55...73 mm Vidalar
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm
Derinlik	36 mm
Depth Of Visual Part	14,5 mm
Ürün Ağırlığı	0,0529 kg

Ortam

İp Koruma Derecesi	IP20
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	53,300 g
Unit Type Of Package 2	BB1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	605,000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,793 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur