

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Switch, Avataron A, 16AX 250V, 3 Gang, 1 Way, with Fluorescent, S size, Black

A7033F_BK

Main

Range Of Product	AvatarOn A
Product Or Component Type	Switch
Load Type	Resistive load Inductive Fluorescent load
Colour Tint	Black (BK)
Colour Tint	Black

Complementary

Device Presentation	Complete product
Rated Current	16 AX at 250 V AC 50 Hz
Switch Function	1-way
Switch Application	Control switch
Number Of Gangs	3 gangs
Clamping Connection Capacity	2 x 1.5 mm ² for solid cable(s) 2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s) 2 x 4 mm ²
Connections - Terminals	Screwless type terminals
Local Signalling	Fluorescent (black)
Material	PC: dolly PC 10 % GF: base PC 10 % GF: base cover
Device Mounting	Flush
Width	120 mm
Height	70 mm
Depth	33 mm
Embedding Depth	22 mm

Environment

Ip Degree Of Protection	IP20
Maximum Ambient Air Temperature For Operation	45 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-5...60 °C
Operating Altitude	<= 2000 m
Relative Humidity	0...95 %

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Standards	IEC 60669-1
Product Certifications	IEC TIS

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	12 cm
Package 1 Weight	128 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8.8 cm
Package 2 Width	18.5 cm
Package 2 Length	26.5 cm
Package 2 Weight	1.386 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8.966 kg

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓

RoHS Exemption Information

Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu RoHS Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China RoHS Regulation	China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations