


เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



trip unit TM250D, ComPact NSX 250, thermal magnetic, distribution protection, 250 A rating, 3P 2d

LV431420

! เลิกจำหน่ายในวันที่ 15 ธ.ค. 2020

! เลิกจำหน่าย

Main

Range	ComPact
Range Of Product	ComPact NSX100...250
Product Or Component Type	Trip unit
Trip Unit Name	TM-D
Trip Unit Technology	Thermal-magnetic
Range Compatibility	ComPact NSX250
Device Application	Distribution
Number Of Poles	3P
Protected Poles Description	2t
Trip Unit Protection Functions	LI
Protection Type	L : for overload protection (thermal) I : for short-circuit protection (magnetic)
Trip Unit Rated Current	250 A at 40 °C
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Network Type	AC
Network Frequency	50/60 Hz

Complementary

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Adjustable
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixed
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s at 1.5 x In 15 s at 6 x Ir
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Adjustable
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	5...10 x In
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixed
Earth-Leakage Protection	Without

Environment

Standards	UL 508 EN/IEC 60947-2
-----------	--------------------------

Product Certifications	CCC Marine EAC
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-50...85 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.5 cm
Package 1 Width	9.8 cm
Package 1 Length	11 cm
Package 1 Weight	368 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins