



乙太網TCP/IP 網絡模組，Modicon M340 自動化平台，內存卡插槽，1 x RJ45 10/100

BMXNOE0100

主要訊息

產品範圍	Modicon M340 自動化平台
產品或元件類別	TCP/IP以太网网络模块
概念	Transparent Ready
集成连接类型	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 mbit/s 1 根双绞线 透明 可用 等级B30
防護處理	TC

補充訊息

通訊服務	带宽管理 Data Editor (通过 PC 终端) FDR服务器 支架观察器 SNMP 网络管理员 全局数据 I/O 扫描 Modbus TCP 消息发送 网络服务器可配置
乙太網埠	10BASE-T/100BASE-TX
內存說明	提供的闪存卡 (BMXRWSC016M)
內存使用量	应用保存中 激活标准的 Web 服务器
電源	通过机架的内部电源
標記	CE
本地信號	以太网网络上的活动 (ETH ACT) 1個LED (綠色) 处理器运行 (RUN) 1個LED (綠色) 以太网网络状态 (ETH STS) 1個LED (綠色) 数据速率 (ETH 100) 1個LED (紅色) 内存卡故障 (CARD ERR) 1個LED (紅色) 处理器或系统故障 (ERR) 1個LED (紅色)
控制類型	RESET 按钮 冷起动
电流消耗	90 mA 在 24 V 直流
模組格式	标准
淨重	0.2 kg

環境

運行環境空氣溫度	0...60 °C
相對濕度	10...95 % 無冷凝
Ip防護等級	IP20
指令	2014/35/EU - 低電壓指令 2014/30/EU - 電磁相容性

此文件是 Schneider Electric 的财产，其内容可能包含商业秘密。未经 Schneider Electric 书面许可，不得复制或传播。

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.100 cm
Package 1 Width	11.000 cm
Package 1 Length	11.500 cm
Package 1 Weight	235.000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.868 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/RECh

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	RECh 聲明
Eu RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊