


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sedna - TV-SAT ara çıkış - 8dB çerçevesiz alüminyum

SDN3401260

! Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Ara 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Range Name	Sedna
Seri	Sedna
Function	TV/SAT soketi
Cihaz Uygulaması	Medya Cihazı Desteği
Delivery Form	Merkezi plakalı mekanizma
Tv Soket Tipi	Ara soket (geçiş)
Cihaz Düzenleme	Support ring
Cover Plate Color	Alüminyum

Tamamlayıcı

Tv Connector Type	1 erkek IEC 9,52 mm
Sat Connector Type	1 F tipi
Çıkışların Sayısı	2
Kayıpla	8 dB
Azalma	8 dB için TV sinyal için 5...862 MHz frekans 3 dB için SAT sinyal için 950...2400 MHz frekans
Bağlantılar - Terminaller	Vidalı terminaller
Material Of Visible Parts	Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
Kind Of Terminals	Cıvalı
İşaretleme	Damgalı
Installation	Sıva altı
Sabitlenme Modu	Tırnaklar, kısıpçaların çalışma aralığına yayılımı: 55...70 mm Vidalar
Yükseklik	70 mm
Genişlik	64 mm
Derinlik	40 mm
Depth Of Visual Part	17,4 mm
Ürün Ağırlığı	0,1036 kg

Ortam

Conformity Mark	CE
-----------------	----

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

İp Koruma Derecesi	IP20
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	6,4 cm
Package 1 Length	4,05 cm
Package 1 Weight	103,6 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	120
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	14,573 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓	Reach, Svhc İçermez	
✓	Toksik Ağır Metal İçermez	
✓	Cıva İçermez	
✓	Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet
Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi	
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu	EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)	
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.	