


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sedna - TV/SAT çıkışı ara - 8dB beyaz

SDN3491221

! Üretimden kaldırılma tarihi: 19 May 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Range Name	Sedna
Function	TV/SAT soketi
Tv Soket Tipi	Ara soket (geçiş)
Delivery Form	Açılı
Cover Plate Color	Beyaz
Ambalaj Tipi	Blister

Tamamlayıcı

Çıkışların Sayısı	2
Tv Connector Type	1 erkek IEC 9,52 mm
Sat Connector Type	1 F tipi
Installation	Sıva-altı
Kind Of Terminals	Cıvalı
Material Of Visible Parts	ASA + PC
Sabitlenme Modu	Vidalar veya kısıkaçlar, kısıkaçların çalışma aralığına yayılımı: 57...65 mm
Azalma	8 dB
Bağlantılar - Terminaller	Vida
Yükseklik	80 mm
Genişlik	85 mm
Derinlik	40 mm
Depth Of Visual Part	14,6 mm

Ortam

Conformity Mark	CE
İp Koruma Derecesi	IP20

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓	Toksik Ağır Metal İçermez	
✓	Cıva İçermez	
✓	Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu	EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı	Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.	
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur	