

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



pulse/yön sinyali kablosu, Lexium SD3, 24 V, blendajlı, 1,5 m

VW3S8202R15

Ana

Aksesuar / Ayrı Parça Ürün	Darbe/yön sinyali için kablo
Aksesuar / Ayrı Parça Tipi	Bağlantı kablosu
Aksesuar / Ayrı Parça Kategorisi	Bağlantı aksesuarları
Aksesuar / Ayrı Parça Varış Yeri	Kademeli hız kontrol cihazı SD326 ve harici darbeli jeneratör arası
Seri Uyumluluğu	Lexium SD3
Kablo Tipi	Ekranlı kablo
Kablo Uzunluğu	1,5 m

Tamamlayıcı

Ürün Uyumluluğu	SD326
Kontrol Devresi Gerilimi (Uc)	24 V
Elektrikli Bağlantı	1 konnektör 24 kutuplu Molex (SD326) Kablo ucu açık (harici darbe jeneratörü)

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	22 cm
Package 1 Length	27 cm
Package 1 Weight	152 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,372 kg
Package 3 Height	73,5 cm

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓	Reach, Svhc İçermez	
✓	Toksik Ağır Metal İçermez	
✓	Cıva İçermez	
✓	Rohs Muafiyet Bilgileri	Evet
✓	Pvc İçermez	
Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi	
Eu Rohs Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)	
	EU RoHS Bildirisi	
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı	