



輔助和報警開關AL AX、EasyPact EZC 100、EasyPact CVS 100BS、2個公共點轉換觸點

EZAUX11

主要訊息

|         |                  |
|---------|------------------|
| 產品範圍    | EZC100           |
| 範圍      | EasyPact         |
| 設備短名稱   | AL<br>AX         |
| 產品或元件類別 | 开关               |
| 設備應用    | 信號<br>报警         |
| 範圍相容性   | Easypact EZC 斷路器 |
| 信號接點組成  | 2 NO/NC          |

補充訊息

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 輔助接點類別         | 標準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ith] 常規自由空氣熱流 | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] 額定工作電流    | AC-12 3 A 在 250 V 交流 50/60 Hz<br>AC-12 5 A 在 125 V 交流 50/60 Hz<br>AC-12 5 A 在 24 V 交流 50/60 Hz<br>AC-12 5 A 在 48 V 交流 50/60 Hz<br>AC-15 2 A 在 250 V 交流 50/60 Hz<br>AC-15 3 A 在 125 V 交流 50/60 Hz<br>AC-15 5 A 在 24 V 交流 50/60 Hz<br>AC-15 5 A 在 48 V 交流 50/60 Hz<br>DC-12 0.2 A 在 250 V 直流<br>DC-12 0.4 A 在 125 V 直流<br>DC-12 2.5 A 在 48 V 直流<br>DC-12 4 A 在 24 V 直流<br>DC-14 0.2 A 在 250 V 直流<br>DC-14 0.4 A 在 125 V 直流<br>DC-14 1 A 在 48 V 直流<br>DC-14 3 A 在 24 V 直流 |
| 最小負載           | 10 mA 在 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 輔助連接端子         | Lead wire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

包裝單位

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 2.54 cm |
| Package 1 Width              | 7.11 cm |
| Package 1 Length             | 8.38 cm |
| Package 1 Weight             | 0.06 kg |

圖樣、圖號、規格、尺寸、重量、材料、顏色、包裝、運輸、儲存、使用、維護、故障排除、安全、警告、注意事項、其他相關資訊，請參閱產品說明書。

保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|

## 永續性

**Green Premium™** 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

## 福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [符合](#)  
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)