



MB+ 通讯适配器, 双电缆, IEC 数据格式

170PNT16020

❗ 終止日期 2022年2月22日

❗ 已停產

主要訊息

產品範圍	Modicon Momentum 自动化平台
產品或元件類別	Modbus Plus通信适配器
总线管理器 Plc	Quantum
结构类型	工业的
通訊埠協定	Modbus Plus
訪問方法	信符总线 點對點
傳輸速率	1 mbit/s
傳輸支援介質	绞合线对

補充訊息

冗余	是
拓撲	多分支, 设备用延伸电缆或分接电缆连接
每段的设备数	0...31 每段 0...63 所有部分
Maximum Cable Distance Between Devices	5000 m 带有转发器
資料格式	IEC 61131-2
故障状态	强制置为状态零 满量程值 返回至零 保持值
電源	从 I/O 座
標記	CE
本地信號	模块供电或通信 (MB + ACT) 1個LED (綠色) 通信错误网络 A (ERR A) 1個LED (紅色) 通信错误网络 B (ERR B) 1個LED (紅色)
电气连接	1连接器 SUB-D 9 用于连接Modbus Plus网络 1连接器 SUB-D 9 用于冗余性Modbus Plus 网络

環境

產品認證	CSA UL
標準	FM 1 类 2 部
防護處理	TC

版權所有 © 施耐德電氣 2024。所有權利保留。未經施耐德電氣公司許可，不得複製、分發或傳播本文件中的任何內容。

抗靜電放電	4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2
抗電磁場	10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3
運行環境空氣溫度	0...60 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C
相對濕度	95 % 無冷凝
工作高度	<= 5000 m

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.5 cm
Package 1 Width	18.0 cm
Package 1 Length	26.0 cm
Package 1 Weight	215.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	871.0 g

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Eu Rohs 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。