



欠壓釋放 Acti9, iMN, voltage release, 220...240 V AC

A9A26960

主要訊息

產品範圍	Acti 9
產品或元件類別	欠压脱扣
設備短名稱	iMN
[Uc] 控制電路電壓	220...240 V 交流 50/60 Hz
控制類型	標準
9 Mm間距	2

補充訊息

範圍相容性	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (中國版) Acti 9 Acti9 iC60 雙端子微型斷路器 Acti 9 Acti 9 iC40
本地信號	動作指示器
安裝模式	卡入式
安裝支架	DIN導軌
梳狀母線接線板兼容性	Top and bottom 是
寬度	18 mm
顏色	白色
連接 - 端子	夾式端子 - 1電纜8 mm² - 剛性 夾式端子 - 2電纜2.7 mm² - 剛性 夾式端子 - 1電纜6 mm² - 靈活 夾式端子 - 2電纜2.7 mm² - 靈活 帶電纜端
鎖緊轉矩	1 N.m
相容性代碼	IMN

環境

標準	EN/IEC 60947-5-1
熱帶化	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
相對濕度	95 % 在 55 °C
運行環境空氣溫度	-35...70 °C
儲存環境溫度	-40...85 °C

此圖為參考圖，僅供參考，不作為安裝依據。實際安裝時，請參閱產品說明書。

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9.5 cm
Package 1 Weight	81 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	8.7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26.7 cm
Package 2 Weight	707 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6.864 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	符合豁免条件
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊