

產品資料表

規格



密閉式DOL啟動器，TeSys LG，6A，220/230V AC 線圈，包括 1 LC1K，GV2ME 帶緊急停止，2 按鈕

LG7K06M7

主要訊息

範圍	TeSys
產品名稱	TeSys LG
設備短名稱	LG7K
產品或元件類別	封闭式DOL起动器
設備應用	安全
使用類別	AC-3
设备组成	断路器 分别订购 接触器
额定工作电流	6 A AC-3
[Uc] Control Circuit Voltage	220/230 V 交流 50/60 Hz
控制类型	按鈕 start 白色 I 按鈕 stop 黑色 O 蘑菇头按钮 紧急停止 紅色

補充訊息

標準	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
產品認證	CE UKCA
电缆入口数量	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 顶部 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 底部
高度	165 mm
深度	177 mm
淨重	1.3 kg
寬度	175 mm

環境

材料	聚碳酸脂
IK防護等級	IK07 conforming to IEC 60529
Ip防護等級	IP55 符合 IEC 60529
環境特性	標準環境

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	18.0 cm
Package 1 Width	22.5 cm
Package 1 Length	25.5 cm
Package 1 Weight	1.353 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	77.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	24.736 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 符合豁免条件

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況 [壽命結束資訊](#)