



分流釋放跳脫 MX - 斷路器
ComPacT NSX , 24VAC
50/60Hz , 無螺釘彈簧端子連接

LV429384

主要訊息

範圍	ComPacT
產品範圍	ComPact NSX100...250 ComPacT NSX100...250 新一代 ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 新一代 ComPact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC 新一代 ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
設備短名稱	MX
產品或元件類別	電壓釋放
設備應用	控制
電壓釋放類別	開放線圈 分流釋放脫扣
[Uc] 控制電路電壓	24 V 交流 50/60 Hz
範圍相容性	ComPacT 新一代 ComPacT NSX 新一代 ComPacT 新一代 ComPacT NSX DC 新一代 Compact Compact NSX Compact Compact NSX DC Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

補充訊息

Operating Threshold	0.7...1.1 x Un 開啟
響應時間	50 ms
控制信號類別	保持 脈衝
脈衝持續時間	>= 20 ms
電源浪湧電源	10 VA
輔助連接端子	彈簧 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16)
剝線長度	7 mm

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.2 cm

Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	130 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	14.5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1.4 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8.8 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是
- ✓

不含 Pvc

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業