



TeSys LG - enclosed DOL starter -
1...1.6 A - 380/400 V AC coil -
mushroom head

LG1K065Q706A37

❗ 終止日期 2023年11月20日

❗ 已停產

主要訊息

範圍	TeSys
產品名稱	TeSys LG
設備短名稱	LG1K
產品或元件類別	封闭式DOL起动器
設備應用	安全
使用類別	AC-3
设备组成	接触器 Switch disconnecter 断路器
电动机功率 Kw	0.25 kW 在 220/230 V 交流 50/60 Hz 0.55 kW 在 400/415 V 交流 50/60 Hz 0.55 kW 在 440 V 交流 50/60 Hz
Nge	1...1.6 A
[Uc] Control Circuit Voltage	380/400 V 交流 50/60 Hz
控制类型	按鈕 start 白色 I 按鈕 stop 黑色 O 旋轉把手 紧急停止 紅色 蘑菇头按钮 紧急停止 紅色

補充訊息

电缆入口数量	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 顶部 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 底部
寬度	175 mm
高度	165 mm
深度	165 mm
淨重	0.97 kg

環境

標準	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
產品認證	CE UKCA
材料	聚碳酸脂
Ik防護等級	IK07 conforming to IEC 60529
Ip防護等級	IP55 符合 IEC 60529

環境特性	標準環境
------	------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	18.5 cm
Package 1 Width	22.5 cm
Package 1 Length	25.5 cm
Package 1 Weight	1.834 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 符合豁免条件

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況 [壽命結束資訊](#)