

產品資料表

規格



TeSys LJ - enclosed DOL starter - 2.5...4 A - 24 V AC coil - no pushbuttons

LJ7K06Q708A04

❗ 終止日期 2021年6月17日

❗ 已停產

主要訊息

範圍	TeSys
產品名稱	TeSys LJ
設備短名稱	LJ7K
產品或元件類別	封闭式DOL起动器
設備應用	安全
使用類別	AC-3
设备组成	接触器 控制变压器 断路器
电动机功率 Kw	1.5 kW 在 380/400 V 交流 50 Hz
Nge	2.5...4 A
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V 交流 50/60 Hz
控制类型	蘑菇头按钮 紧急停止 紅色

補充訊息

电缆入口数量	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 顶部 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 底部
寬度	175 mm
高度	165 mm
深度	177 mm
淨重	2.27 kg

環境

標準	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
材料	聚碳酸脂
Ip防護等級	IP55 符合 IEC 60529
Ik防護等級	IK07 conforming to IEC 60529
環境特性	標準環境

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

此圖為產品外觀圖，僅供參考，實際產品以現場為準。圖中所示之產品，其外觀、顏色、尺寸等，均可能因產品更新而有所變動，恕不另行通知。

Package 1 Height	18 cm
Package 1 Width	22.5 cm
Package 1 Length	25.5 cm
Package 1 Weight	2.326 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊