



单隔离块 XACS - 用于电源电路 - 水平固定中心 -40mm

XACS399

主要訊息

產品範圍	Harmony XAC
產品或元件類別	隔離塊
元件名稱	XACS
電路類別	電源電路
觸點模組應用	緊急停止按鈕
接點塊類別	單個
產品相容性	XACB
接點類型和構成	3 NC
模組安裝	前面安裝
接點操作	快速動作

補充訊息

連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 2.5 mm2 帶或不帶電纜頭 螺絲端子, 2 x 1.5 mm2 帶或不帶電纜頭
水準固定中心	40 mm
機械耐久性	1000000 周
接點代碼名稱	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
[Ui] 額定絕緣電壓	400 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
額定工作功率 (W)	3000 W AC-23B 在 400 V
淨重	0.1 kg

環境

標準	IEC 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 no 14
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	100 gn 符合 IEC 60068-2-27
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140

包裝單位

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或用於其他目的。所有權利保留。© 2024 Schneider Electric

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.4 cm
Package 1 Width	8.2 cm
Package 1 Length	9.6 cm
Package 1 Weight	88.0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.423 kg

保固

保固	18 months
----	-----------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)

福祉績效

 不含 Reach 高度關切物質

 不含有毒重金屬

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。