

產品資料表

規格



Communicating motor mechanism
module MTc 100/160 , ComPacT
NSX100/160 , 220/240VAC
50/60Hz

LV429441

主要訊息

設備短名稱	MT250
產品或元件類別	電機機構
設備應用	自動彈簧儲能
範圍相容性	ComPacT 新一代 ComPacT NSX100 新一代 ComPacT 新一代 ComPacT NSX160 新一代 Compact ComPacT NSX DC 新一代 NSX100 DC Compact ComPacT NSX DC 新一代 NSX160 DC
控制類型	通信
[Uc] 控制電路電壓	220...240 V 交流 50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	固定式
Circuit Breaker Frame Rated Current	100 A 160 A

補充訊息

控制信號類別	脈衝 保持
Circuit Breaker Response Time	< 700 ms open < 80 ms closed
最大工作頻率	每分鐘 4
最大功耗(Va)	500 VA 閉合 500 VA 開啟
提供的設備	SDE 适配器
鎖定選項說明	1至3挂鎖Ø 5至Ø 8 挂鎖处于关闭位置

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12.0 cm
Package 1 Width	10.5 cm
Package 1 Length	17.2 cm
Package 1 Weight	1.392 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	30.0 cm

此圖為參考圖，僅供參考，實際產品以圖紙為準。圖中所示之產品，其外觀、顏色、尺寸、重量等，均可能因產品更新而有所變動，恕不另行通知。

Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	21.646 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞

 RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu RoHS 指令	符合豁免条件
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊