

產品資料表

規格



Harmony XB6, 照光按鈕頭, red square flush, 16mm, spring return, 12...24V, unmarked

ZB6CW4

主要訊息

產品範圍	Harmony XB6
產品或元件類別	照光按鈕頭
產品相容性	整組LED
設備短名稱	ZB6
擋板材料	塑膠
安裝直徑	16 mm
每組銷售單位	1
信號單元頭形狀	正方形
操作符類別	彈簧復歸
操作員配置	紅色 平頭, 無標記

補充訊息

Cad總寬度	18 mm
Cad總高度	18 mm
Cad總深度	33 mm
淨重	0.016 kg

環境

防護處理	TC
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 61140
Ip防護等級	IP65 符合 IEC 60529
Nema防護等級	NEMA 13 符合 UL 50 NEMA 4 符合 UL 50 NEMA 4X 符合 UL 50 NEMA 4 符合 CSA C22.2 no 94 NEMA 4X 符合 CSA C22.2 no 94 NEMA 13 符合 CSA C22.2 no 94
標準	JIS C 852 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 no 14 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1

此文件為 Schneider Electric 的財產，未經書面許可，不得複製、分發或公開此文件。所有權利均保留。© 2024 Schneider Electric

產品認證	GOST UL CSA CCC
抗振	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.0 cm
Package 1 Width	8.0 cm
Package 1 Length	8.0 cm
Package 1 Weight	8.0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	80
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.054 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品的承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



RoHS/REACH

福祉績效

✓ 不含 Reach 高度關切物質	
✓ 不含有毒重金屬	
✓ 不含汞	
✓ Rohs 除外項目相關資訊	是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明