

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КАБЕЛЬ ВІДГАЛУЖ MODBUS+(984/BRIDGE) 24V

990NAD21830

 Знято з виробництва: 30 черв. 2023 р.

 Знято з виробництва

Головна

Категорія Аксесуара/Запасної Частини	Аксесуар підключення
Тип Аксесуара/Запасної Частини	Дротяний кабель
Найменування Аксесуара/Окремої Частини	Дротяний кабель Modbus Plus
Призначення Аксесуара/Окремої Деталі	Мережа Modbus Plus

Додаткова інформація

Сумісність Продуктів	990NAD23010 140CPU65150 990NAD23000 140CPU67160S 140CPU65160S 140CPU65160 990NAD23021 140CPU67160 990NAD23020
Сумісність Серії	Платформа автоматизації Modicon Quantum Платформа автоматизації Modicon Momentum
Довжина Кабеля	6 м
Електричне З'єднання	1 з'єднувач SUB-D 9 прямий сторона модуля зв'язку Вільні вивідні кінці дроту сторона розподільної коробки
Локалізація На Пристрої	Ліва сторона

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	3,0 см
Ширина 1 Упаковки	24,0 см
Довжина 1 Упаковки	26,0 см
Вага 1 Упаковки	292,0 г

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість

Забезпечення комфорту

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Не Містить Ртуті

✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
--------------------------	---

Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
------------------------------	--

Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
----------------------	--

Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні
----------------------------	---