

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЗАГЛУШК КОРОБА 75X55MM OL45,ПВХ OPTILINE

ISM10104P

Головна

Серія Продукту	OptiLine 45
Система Встановлення Кабелю	Кабель-канал
Тип Продукту	Упорний кінець
Колір	Полярно-білий (RAL 9003)
Кількість В Упаковці 1 / Одиниця	Комплект з 2 шт.

Додаткова інформація

Матеріал Кабель-Каналу	Пластик
Розмір Кабель-Каналу	75 x 55 мм
Спосіб Кріплення	Гвинт Пристосований
Матеріал Виробу	PC/ABS
Довжина	21 мм
Висота	79 мм
Ширина	56 мм

Навколишнє середовище

Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Робоча Температура	-25...60 °C
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP40
Ступінь Ударозахисту	IK07

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	2,500 см
Ширина 1 Упаковки	6,000 см
Довжина 1 Упаковки	8,500 см

Вага 1 Упаковки 23,000 г
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення.
Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Кількість Одиниць У 2 Упаковці	2
Висота 2 Упаковки	2,500 см
Ширина 2 Упаковки	6,000 см
Довжина 2 Упаковки	8,500 см
Вага 2 Упаковки	47,000 г
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	150
Висота 3 Упаковки	30,000 см
Ширина 3 Упаковки	30,000 см
Довжина 3 Упаковки	40,000 см
Вага 3 Упаковки	3,980 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Не Містить Ртуті
- ✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні